

自動水栓 *Auto Spout*

(赤外線センサー付)



自動で
衛生的

とっても便利

● お気軽にお問合せしてください。

ミヤコ産業株式会社

〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4-12-5

☎ 06-6992-8851

miyako-s
.com

ミヤコ産業

検索

現在使用中の泡沫蛇口を簡単に 自動水栓にすることができます。



1 現在使用中の蛇口の先端部を外す

2 蛇口に専用のアダプターを取付ける

3 アダプターに自動水栓本体を取付ける

4 取付け完了



取付け可能な蛇口

本製品を蛇口に取付けるためには、蛇口中心から後ろのスペースが8.5cm以上必要です。
本製品を取付けた状態で、下スペースが20cm(目安)必要です。

蛇口先端部	アダプター・パッキン (付属品)	蛇口形状例
泡沫水栓 (外ネジタイプ) W22山20 ネジ部の長さが5mm以上のもの	 パッキン パッキンセット後の断面図 パッキン	
泡沫水栓 (内ネジタイプ) M24×1.0 ネジ部の長さが5mm以上のもの	 パッキン パッキンセット後の断面図 パッキン	

取付け不可な商品例

次の種類の水栓は、構造上取付け不可です。
また、安全上の理由などから取付けをしないでください。


吐水口回転形水栓 (矢印方向に回転するタイプ)




蛇口の形が四角形、楕円形などの特殊形状水栓




先端キャップの首下ネジ部の長さが5mm未満の水栓




シャワー付水栓



泡沫タイプ以外の丸型蛇口




元止式の瞬間湯沸器など



水道使用量をカット。

赤外線センサー方式により手を出すとサッと水が出て、手を遠ざけると水が止まります。
止め忘れを防げるうえに、節水効果も抜群。とっても経済的です。



泡まつ吐水にすることで、低流量でも快適な手洗い感を実現しました。



手を触れずに給水／止水ができ、とっても衛生的。

手動のように手洗い後、蛇口を閉めるために、もう一度蛇口に触れることはありません。
つまり、洗った手を汚すことなく止水できることで2次感染対策にも効果を発揮します。



接触感染は手洗い・うがいの励行、環境の清掃を徹底する事が非常に重要です。



身近な感染症時期

サルモネラ菌	6～10月頃
O-157	7～10月頃
ノロウイルス	冬の時期
インフルエンザ	1～3月頃
ロタウイルス	1～4月頃

導入事例

学校、病院、介護施設
食品工場、飲食店舗

技術使用

電源	DC 6V (アルカリ電池 単4/4本 (別売))
消費電力	<0.0006W
水圧	10～125psi (0.07～0.8Mpa)
温水温度	最高温度: 82度/適温: <60度以下
冷水温度	最低温度: 5度/適温: >5度以上
使用回数	350,000～500,000回
感知距離	5～25cm以内にて調整可能
電池寿命	4,000回⇒1年間使用可能
ネジ付管	オスネジ/24mm×1.0
メスネジ	メスネジ/22mm×1.0
指定水流	6.24リッター/毎分
製品寸法	H81×W46×D74mm
製品重量	165グラム

※メンテナンスなどは行っておりません。 ※仕様等が変更する場合もございます。

販売代理店

ミヤコ産業株式会社

〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4-12-5

☎ 06-6992-8851

<http://www.miyako-s.com>

ミヤコ産業

検索

